

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
ALD	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
ALPHAI450	モジュラーワットボックス	2019年1月21日	対応済
ALPHAI650	モジュラーワットボックス	2019年1月21日	対応済
CC1R5-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CC3-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CC6-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CC10-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CC15P-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CC30P-E	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CCG15-S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CCG15-D	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CCG30-S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CCG30-D	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CE-09	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CE-10	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CE-50	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME30A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME60A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME100A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME150	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME150A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME200A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME240	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME350A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CME1500A	AC入力電源	2018年8月27日	対応済
CN100A	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CN200A	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CN30A110	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CN50A24	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CN50A110	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
CUS-LJ	AC入力電源	2019年1月7日	対応済
CUT35J	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
CUT75J	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DLP100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DLP120	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DLP180	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
DLP240	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
DLP75	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DRJ15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DRJ30	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DRJ50	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DRJ100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
DRJ120	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
DRJ240	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
EFE300	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
EFE-300M	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ELC12	AC入力電源	調整中	未対応
ELC50	AC入力電源	調整中	未対応
ELC90	AC入力電源	調整中	未対応
ELV12	AC入力電源	調整中	未対応
ELV60	AC入力電源	調整中	未対応
ELV90	AC入力電源	調整中	未対応
EPCOS製	ノイズフィルタ	2019年1月21日	対応済
EVS300	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
EVS600	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
EZA2500	双方向コンバータ	2019年1月21日	対応済
EZA11K	双方向コンバータ	2019年1月21日	対応済
FPS	AC入力電源	2019年1月21日	対応済

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
GEN from NLI	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
GEN750 from NLI	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
GENH750 from NLI	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
GEN1500 from NLI	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
GEN2400 from NLI	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
GEN3300 from NLI	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
GEN5000 from NLI	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
GENESYS+	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
GXE600	AC入力電源	2018年9月28日	対応済
HFE1600	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HFE2500	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HMS50	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HMS80	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HMS100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HMS150	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS15A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS30A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS50A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS80A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS100A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS150A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
HWS300	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS300P	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS600	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS600L	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS600P	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS1000	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS1000L	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS1500	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS1500 (低電圧品3V,5V,6V,7V)	AC入力電源	2019年4月1日	対象機種は下に記載致します。(※)
HWS1800T	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
HWS1800T (低電圧品3V,5V,6V,7V)	AC入力電源	2019年4月1日	対象機種は下に記載致します。(※)
I3A	DC入力電源	2018年9月12日	対応済
I6A	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IAF	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IBF	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
ICF	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
ICG	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IEA	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IEE	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IJB	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IJC	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IQE	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IQG	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
IQL	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWS50	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWS70P	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
JWS75	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWS100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWS120P	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
JWS150	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWS240P	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
JWS300	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
JWS480	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
JWS600	AC入力電源	2019年1月21日	対応済

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
JWT75	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
JWT100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KS5	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KS10	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KS15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWD5	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWD10	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWD15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS5	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS5A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS10	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS10A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS15A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
KWS25A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
LWT15H	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
LWT30H	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
LWT50H	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MS-9	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MS-10	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MS-11	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MS-12	AC入力電源	2019年4月1日	対象機種は下に記載致します。(※)
MTW15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MTW30	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
MTW60	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
NND15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
NND30	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
NNS15	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
NNS30	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
NNS50	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAE50S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAE100S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAF450F	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAF500F	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAF600F	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAF700F	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH50S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH75S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH100S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH150S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH200H	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH200S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH300S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH350S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAH450S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAN48	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
PAQ50S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PAQ100S	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PF500A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PF1000A	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PFE1000FA	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PFE300SA	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PFE500F	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PFE500SA	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PFE700SA	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
PH50A280	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PH75A280	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PH100A280	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PH150A280	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PH300A280	DC入力電源	2018年7月20日	対応済

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
PML	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PV1R5	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PV3	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PVD1R5	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
PVD3	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDEN-048	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RDS30-24	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS30-48	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS50	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS60-24	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS60-48	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS100-24	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
RDS180-24	DC入力電源	2019年1月21日	対応済
RKE1500	AC入力電源	2019年4月1日	対象機種は下に記載致します。(※)
RP	逆流防止モジュール	2019年1月21日	対応済
RPA	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RPE	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RPE-F	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSAG	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSAL	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSAN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEC	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEG	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEL	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEL-M	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSEV	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSHN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSKN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RSMN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RT-2	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RT-3	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RTAN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTCN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTEN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTEN-2	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTHB	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTHC	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTHN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTHN-2	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTMN	ノイズフィルタ	2018年7月20日	対応済
RTW50	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RTW100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RTW150	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RTW300	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
RWS50B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RWS100B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RWS150B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
RWS300B	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
RWS600B	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
RWS1000B	AC入力電源	2019年1月21日	対応済
RWS1500B	AC入力電源	2019年1月21日	対応済

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
SWT30	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
SWT40	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
SWT65	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
SWT100	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
TEP200	DC入力電源	2018年7月20日	対応済
UNA350	AC入力電源	2019年4月1日	対象機種は下に記載致します。(※)
VS10C	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS15C	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS30C	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS50E	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS75E	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS50P	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS75P	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS100E	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS150E	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS100P	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
VS150P	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
Z200	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
Z400	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
Z600	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
Z800	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
Z+ Option	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
ZUP200	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
ZUP400	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
ZUP800	直流安定化電源	2018年7月20日	対応済
ZUP Option	直流安定化電源	2019年1月21日	対応済
ZWD100PAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWD150PAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWD225PAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWQ80	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWQ130	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS10B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS15B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS30B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS50B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS75B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS100B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS150B	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS50BAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS75BAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS100BAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS150BAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS300BAF	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS150BP	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS240BP	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWS240RC	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWX180	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWX240	AC入力電源	2018年7月20日	対応済
ZWX300	AC入力電源	2018年7月20日	対応済

シリーズ名	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
-------	------	---------------	----

(※)RoHS10適合品 2019年4月1日出荷開始モデル

品目記述	カテゴリ	RoHS指令適合製品出荷日	備考
HWS1500-3	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-3/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-3/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-5	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-5/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-5/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-6	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-6/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-6/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-7	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-7/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1500-7/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-3	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-3/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-3/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-5	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-5/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-5/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-6	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-6/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-6/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-7	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-7/CO	AC入力電源	2019年4月1日	
HWS1800T-7/HD	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-12	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-15	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-18	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-24	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-28	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-48	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-5	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-6	AC入力電源	2019年4月1日	
MS-12-9	AC入力電源	2019年4月1日	
RKE24-50R	AC入力電源	2019年4月1日	
RKE36-42R	AC入力電源	2019年4月1日	
RKE48-32R	AC入力電源	2019年4月1日	
UNA350PB	AC入力電源	2019年4月1日	
UNA350PB/D	AC入力電源	2019年4月1日	
UNA350PN	AC入力電源	2019年4月1日	